



Verpackungslinie mit ISG400 und HSG

## HSG-Reihe

Kraftvolles Heißsiegelgerät mit dauerbeheizten Siegel-schienen und 15 mm Nahtbreite. Zum aromadichten Versiegeln von Verbundbeuteln, zum temperaturgenauen Versiegeln von Beuteln aus oPP oder zum feuchtigkeitsdichten Versiegeln von Beuteln aus Barrierefolien. Egal ob Flachbeutel oder Seitenfaltenbeutel – die Geräte der HSG-Reihe versiegeln Beutel mit absoluter Nahtsicherheit!

**Vorteil:** Vielfach zum Aufsiegeln von beschichteten Kartonreitern eingesetzt, dadurch kann auf Klammern besonders bei Süßwaren, Lebensmittel, Tiernahrung, Spielwaren usw. verzichtet werden.

## Qualitätsmerkmale

- Ausführung zum dichten Verschließen von Seitenfaltenbeuteln verfügbar
- Dauerbeheiztes Heißsiegelgerät mit breiter Siegelnaht
- Digitale Temperatur- und Zeitregler
- Kein Verschleiß, keine Folgekosten
- Hohe Nahtsicherheit, reduziert Reklamationsfälle und erhöht die Zufriedenheit Ihrer Kunden
- Höchste Dichtigkeit, Aromaerhalt

## Technische Daten


|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nahtausführung             | 200 oder 400 x 15 mm, längsgerillt                    |
| Siegelzeit                 | von 1 bis 59 einstellbar                              |
| Siegeltemperatur           | bis 250 °C für jede Siegelschiene separat einstellbar |
| Siegelsystem               | dauerbeheiztes Heißsiegelgerät                        |
| Packungs- bzw. Beutelgröße | max. Beutelbreite 250 bzw. 400 mm                     |

Alle Angaben sind Ca.-Angaben

## Heißsiegelgeräte der HSG-Reihe

# Höchste Nahtdichtigkeit

Für beste  
Siegel-  
ergebnisse



HSG mit Gerätewagen

## Zusatzausstattung

### zur HSG-Reihe

- Prägetypeneinsatz, 2 Varianten:  
Obere Siegelschiene inkl. Spannrahmen zur Aufnahme von 2 x 11 Prägetypen (MHD und LOT) oder zur Aufnahme von 7 Prägetypen (MHD)
- Anschlag für randgleiche Siegelnähte verstellbar (Abstand Beutelrand zur Siegelnaht min. 8 mm)
- PTFE-Cover als Einführungshilfe – vermindert Anhaften an den Siegelschienen und erleichtert so das Einführen der Beutel
- Kompressor – zum Betreiben des Gerätes, wenn keine Druckluftversorgung vorhanden ist. Ölfrei, besonders leise (< 65 dB(A))
- Kleiner Gerätewagen
- Gerätewagen fahrbar mit vier feststellbaren Laufrollen