



100 YEARS

ERGOMAX PLUS

MIT O₂ XL EINWEGFLASCHE

EINFACH LÄNGER UNABHÄNGIG

Unser ERGOMAX PLUS Koffer ist ab sofort auch in einer Variante mit 2,2l Sauerstoff- & 750ml MAPP-Gas Einwegflasche bei uns erhältlich.

Mit dieser Variante haben Sie jetzt auch die Möglichkeit umfangreiche Lötarbeiten ohne wiederbefüllbare Flaschen, mit unserem ERGOMAX PLUS System, unkompliziert & kosteneffizient fertig zustellen.



Artikelnummer: 702528

LIEFERUMFANG:

- Ergomax-Transportkoffer aus Stahlblech
- Handgriff Ergomax
- Schweißseinsatz Ergomax 1-2 P/S
- Schweißseinsatz Ergomax 2-4 P/S
- Schlaucheinheit P/S 4,5 m
- MAPP-Gas Einwegflasche 750 ml
- O₂ XL Einwegflasche
- Druckminderer O₂ Einwegflasche
- Gasregulierventil
- Sicherheitseinrichtung Brenngas
- Sicherheitseinrichtung O₂
- Lotköcher
- Gebrauchsanweisung

i

BRENDAUER BEI LÖTARBEITEN MIT DEM ERGOMAX

- Version O₂ XL Einwegflasche -

Die Brenndauer reicht bei normalen Installationsarbeiten für den ganzen Arbeitstag, da die eigentliche Lötzeit nur einen geringen Anteil von der ganzen Installation ausmacht. Die genauen Brenndauern entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

Sollten durch umfangreiche Arbeiten die Flaschen, insbesondere die Sauerstoffkartusche, leer werden, so ist ein Austauschen der Kartuschen völlig unproblematisch & schnell erledigt.

Schweißseinsatz	0,5-1	1-2	2-4
Brenndauer (Std.)	3	1,5	1

Die O₂ & MAPP-Gasflaschen gehen gleichzeitig leer!

