





SEPARTECH CRS ModellKompakt- Rundsiebmaschine

Die Lösung für Ihre Anwendung

- Klassierung
- Schutzsiebung
- Fest- / Flüssigtrennung

SEPARTECH
Enhanced Separation Technology !






Die Kompakt-Rundsiebmaschine zeichnet sich durch ihre geringe Bauhöhe und ihre Fähigkeit aus, hohe Siebleistungen zu erreichen.

Das Material wird durch die zentrale Einlauföffnung im Deckel aufgegeben. Dank seinen 2 Vibratoren, erzeugt das Gerät eine dreidimensionale Kraft, die die folgenden Eigenschaften ermöglicht:

- Trennung von verschiedenen Granulatgrößen oder Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten durch ein Sieb.
- Transport und kontinuierliche Entsorgung des Materials in jeder Phase der Siebung durch den Auslaufstutzen
- Freimachen der Siebe dank der vertikalen Komponente dieser Kraft und einer Reinigungsvorrichtung (optional) mit losen Elementen (Kugeln oder Ringe), die direkt unter dem Sieb montiert wird und das Gewebe leicht anklopft, um die Körner zu entfernen, die sich in den Siebmaschen festgesetzt haben.



Umschreibung: Schutz- und Kontrollsiebmaschine

Material: Maschine : AISI304 / 316L

Sieb : AISI304 / 316 / 318L (1.4462)

Prozess: Schutzsiebung
Klassierung von Schüttgut
Fest-/Flüssigtrennung

Durchmesser: 01 – 450mm 05 – 1200mm
02 – 600mm 06 – 1500mm
03 – 800mm 07 – 1800mm
04 – 1000mm

Zertifizierung: ATEX und Food Certification EC1935/2004 auf Anfrage

Zubehöre: Selbstreinigungsvorrichtung mit Ringen oder Bällen
Ultraschallreinigungsvorrichtung
Gewebe und Zubehör aus detektierbaren Materialien
Sackentleerungstisch

Unser Mehrwert: Produktberührte Teile aus AISI304 oder 316L
Gewebe aus hochwertigem Edestahl

Ihr Vorteil: Geringer Energieverbrauch bei hohem Volumenstrom
Geringer Platzbedarf
Wartungsfreundlich
Selbstentleerend
Vielseitiges Gerät mit vielfältigen Ausführungen

SEPARTECH S.P.R.L.
T. +32 71 505 356
info@separtech.com

PAE Fleurus-Farciennes
Avenue de l'Espérance 41/1
6220 Fleurus
Belgium

Das Compact Rundsieb lässt sich leicht in Ihre Produktionslinie integrieren, z.B. kurz vor dem Verpacken, am Ende des Prozesses oder zu Beginn der Verarbeitung der verschiedenen Komponenten, die während der Produktion verwendet werden